


Produktblad 3221966



NUMINOS® DL XS Rehab-ramme

Muliggjør bruk av XS i
firkant-hulltak
Ø 8,5 - 13,0 cm

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1006137 / EL.NR. 32 219 66
Lengde	16.0 cm
Bredde	16.0 cm
Høyde	5.3 cm
Innfellingsdiameter	9.5 cm
Innfellingsdybde	13.0 cm
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Vegg
Farge	sort

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
