

# Produktblad 3221967



## NUMINOS® DL S Rehab-ramme

Muliggjør bruk av S i  
firkant-hulltak  
Ø 12,0 - 15,0 cm

### TEKNISKE DATA

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.   | 1006141 / EL.NR.32 219 67 |
| Lengde              | 16.0 cm                   |
| Bredde              | 16.0 cm                   |
| Høyde               | 5.3 cm                    |
| Innfellingsdiameter | 12.0 cm                   |
| Innfellingsdybde    | 15.0 cm                   |
| Montering           | Innfelt montering         |
| Montering detaljer  | Tak                       |
| Farge               | sort                      |

**Rengjøring:**

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

**HMS:**

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

**Energisparing:**

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

**SLV-LINK****EFO-LINK****Notater**

---

---

---

---

---