


1	2	3	4																																																																								
A			A																																																																								
B			B																																																																								
C			C																																																																								
D	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> (Verwendungsbereich) REIKU-Wellrohr NW23 REIKU-Tubing NW23 </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> (Zul. Abw.) DIN 16901 Tab. 1, Reihe 2 </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> (Oberfl.) </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Maßstab 1:1 </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Gewicht 9,7g </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> (Werkstoff, Halbzeug) TPE </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4" rowspan="4" style="text-align: center; padding: 10px;"> Kunststoff-Kupplung NW23 Plastic-Coupling NW23 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> REIKU GmbH www.reiku.de </td> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> TPKUB-23 Blatt </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Zust. Änderung Datum Name </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> Bl. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>			(Verwendungsbereich) REIKU-Wellrohr NW23 REIKU-Tubing NW23		(Zul. Abw.) DIN 16901 Tab. 1, Reihe 2		(Oberfl.)		Maßstab 1:1		Gewicht 9,7g								(Werkstoff, Halbzeug) TPE										Kunststoff-Kupplung NW23 Plastic-Coupling NW23																										REIKU GmbH www.reiku.de		TPKUB-23 Blatt				Zust. Änderung Datum Name						Bl.				1	2	3	4
(Verwendungsbereich) REIKU-Wellrohr NW23 REIKU-Tubing NW23		(Zul. Abw.) DIN 16901 Tab. 1, Reihe 2		(Oberfl.)		Maßstab 1:1		Gewicht 9,7g																																																																			
						(Werkstoff, Halbzeug) TPE																																																																					
						Kunststoff-Kupplung NW23 Plastic-Coupling NW23																																																																					
				REIKU GmbH www.reiku.de		TPKUB-23 Blatt																																																																					
Zust. Änderung Datum Name						Bl.																																																																					
1	2	3	4																																																																								