

Produktblad 3255836




NUMINOS® GIMBLE S

innfelt downlight/spotlight hvit 2700 K 20 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av downlights og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdesign. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE S innfelt downlight som kan vippes ut til 60° og dreies 355°, perfekt for saltak med høyere takvinkel eller shoplight. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet.

Monteringen gjør du så i en håndvending. Sjekk ut mulighetene med NUMINOS®




Produktinformasjon:

250mA

Systemeffekt: 8,6 W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)



TEKNISKE DATA

Art.nr./ EL.NR.:	1005877 EL.NR. 32 558 36
Antall ulike lysuttak	1
Sekundær strøm	250mA
Høyde	7 cm
Diameter	10 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
Innfellingsdybde	7 cm
Nettvekt	0.18 kg
Bruttovekt	0.193 kg
Kapslingsgrad	III
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Systemeffekt	8.6 W
Lysytelse	720 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19
BIG WHITE side	51

Lyskilde

791819	
--------	---

Tilbehør

1004055 EL.NR. 66 030 41	LED-Driver 6,5-10 W 250 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight)
1004058 EL.NR. 66 030 40	LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA AV/PÅ (NUMINOS downlight)
1004067 EL.NR. 66 030 42	LED-Driver , 1, 2-20 W 250/350/500/700 mA DA- LI (NUMINOS downlight)
1004786 EL.NR. 32 219 76	NUMINOS® S Diffusor Ellipse-filter
1004787 EL.NR. 32 219 77	NUMINOS® S Diffusor Prisma / prismetisk filter
1004788 EL.NR. 32 219 78	NUMINOS® S , Diffusor Frosted / matt filter
1004789 EL.NR. 32 219 79	NUMINOS® S , Diffusor Wabe, Bikubefilter/Honeycomb
1006139 EL.NR. 32 219 57	Numinos® S reduserings-ring, rehab-ring rund 160/100 mm sort
1006140 EL.NR. 32 219 62	Numinos® S reduserings-ring, rehab-ring rund 160/100 mm hvit
1006141 EL.NR. 32 219 67	Numinos® S reduserings-ring, rehab-ramme firkantet 160/100 mm sort
1006142 EL.NR. 32 219 72	Numinos® S reduserings-ring, rehab-ramme firkantet 160/100 mm hvit



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=1005877>

SLV-LINK



EFO-LINK

