




Farge:  grå



Merknad om emballasjeeenhet (PU) og underemballasjeeenhet (SPU):

Hvis du bestiller en full PU, vil du motta våre miljøvennlige, bærekraftige pappblister pakket i en hylleklar boks.

Hvis du bestiller et kvantum som er mindre enn en full PU, vil du motta de miljøvennlige, bærekraftige pappblærene uten hylleklar boks..

Vær oppmerksom på systembeskrivelsen for skjøtekoblingene som kan brukes.

Fordelene for deg:

- Enkel og rask i bruk
- Kan brukes umiddelbart og nås igjen senere
- Silikonfri
- uten etiketter
- Egnet for ubestemt lagring
- Hele systemet bestående av Gel-bokser og WAGO's koblingsklemmer er VDE-testet og IPX8-sertifisert.

Tilkoblingsdata

Tilkobling 1

Aktuatorstype

Låsesystem



Fysiske data	
Bredde	56,9 mm / 2.205 tommer
Høyde	17,8 mm / 0.669 tommer
Dybde	32,7 mm / 1.26 tommer

Mekaniske data	
Festetype	Frie koblinger

Materielle data	
Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Farge	grå
Konstruksjonsmateriale	Polypropylen
Brannbelastning	0 MJ
Vekt	19.8 g

Miljøkrav	
Drifttemperatur	-55 ... +85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring)	0 ... +40 °C

Komersiell data	
PU (SPU)	28 (4) Stk
Opprinnelsesland	DE
GTIN	4066966349962
Tollsatsnummer	85389099990

Nedlastinger		
Documentation		
System Description		
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1156.45 KB	↓
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1191.37 KB	↓

Installasjonsmerknader



Lift the flap and pull the cover perforation forward.



Press in the perforation on the sides.



Tear off the cover from the perforation.



As a counter display: Bend the rear flap at the fold, straighten it and fix it in the cardboard cut-out



If the flap is not required, tear off from the perforation.