



Farge:  grå





Merknad om emballasjeenhet (PU) og underemballasjeenhet (SPU):
Hvis du bestiller en full PU, vil du motta våre miljøvennlige, bærekraftige pappblister pakket i en hylleklar boks.
Hvis du bestiller et kvantum som er mindre enn en full PU, vil du motta de miljøvennlige, bærekraftige pappblærene uten hylleklar boks..

Vær oppmerksom på systembeskrivelsen for skjøtekoblingene som kan brukes.

Fordelene for deg:

- Enkel og rask i bruk
- Kan brukes umiddelbart og nås igjen senere
- Silikonfri
- uten etiketter
- Egnert for ubestemt lagring
- Hele systemet bestående av Gel-bokser og WAGO's koblingsklemmer er VDE-testet og IPX8-sertifisert.

Tilkoblingsdata

Tilkobling 1	
Aktuatorstype	Låsesystem

Fysiske data

Bredde	56,9 mm / 2.205 tommer
Høyde	17,8 mm / 0.669 tommer
Dybde	41,7 mm / 1.614 tommer

Mekaniske data

Festetype	Frie koblinger
-----------	----------------

Materielle data

Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Farge	grå
Konstruksjonsmateriale	Polypropylen
Brannbelastning	0 MJ
Vekt	25.9 g

Miljøkrav

Drifttemperatur	-55 ... +85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring)	0 ... +40 °C

Komersiell data

PU (SPU)	28 (4) Stk
Opprinnelsesland	DE
GTIN	4066966350067
Tollsatsnummer	85389099990

Nedlastinger

Documentation

System Description		
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1156.45 KB	
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1191.37 KB	

Installasjonsmerknader



Lift the flap and pull the cover perforation forward.



Press in the perforation on the sides.



Tear off the cover from the perforation.



As a counter display: Bend the rear flap at the fold, straighten it and fix it in the cardboard cut-out



If the flap is not required, tear off from the perforation.