

**FDV: 1724412**

**Produkt:** Flexibox innfelt-D 3 rad  
**El-nummer:** 1724412  
**GTIN:** 7090008553052  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002575  
**Blokknummer:** 230402  
**Leverandørens varegruppe:** 1735 - Flexibox


**Teknisk beskrivelse**

Flexibox for innfelling i inntil 4" vegg. Nemko godkjent i.h.t. Tavlenormen EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet har 3 sikringsskinner hver med 18 moduler. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås. Innfellingsmål er 375mm bredde og 525mm høyde.

**Mål**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 100.0  |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 400.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 550.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 6800.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Høyde                         | 550 Millimeter |
| Bredde                        | 400 Millimeter |
| Dybde                         | 100 Millimeter |
| Antall DIN-skinner            | 3              |
| Antall moduler pr. DIN-skinne | 18             |
| Rekkeavstand                  | 150 Millimeter |
| Utvidelsesmulighet            | Nei            |
| Med bus-skinne                | Ja             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                                 |