

**FDV: 1724450**

**Produkt:** Flexibox 140 OU 2R  
**El-nummer:** 1724450  
**GTIN:** 7090008560692  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002575  
**Blokknummer:** 230402  
**Leverandørens varegruppe:** 1735 - Flexibox

**Teknisk beskrivelse**

Flexibox for innfelling i inntil 6" vegg. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet er delt i separat sterkstrøm i øvre del og svakstrømsdel i underdel. Svakstrømsdel har montasjeplate i plast samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Utsparringer i topp for Schuko stikk, samt utsparringer for Lexcom i sidekanaler. Sterkstrømsdel har 2 sikringsskinner for 24 moduler. Frontrammen med dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Dørlås innfelt i dør uten bruk av vrider. Innfellingsmål er 546mm bredde og 946mm høyde.

**Spesifikasjoner**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Høyde                         | 975 Millimeter |
| Bredde                        | 575 Millimeter |
| Dybde                         | 140 Millimeter |
| Antall DIN-skinner            | 2              |
| Antall moduler pr. DIN-skinne | 24             |
| Rekkeavstand                  | 150 Millimeter |
| Utvidelsesmulighet            | Nei            |
| Med bus-skinne                | Ja             |

**Mål**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Dybde (mm)          | 140.0   |
| Bredde (mm)         | 575.0   |
| Høyde/diameter (mm) | 975.0   |
| Vekt (g)            | 18000.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunestykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                                 |

## Målskisse

