

Gyro TW BLE 8W 680lm 2700-6500K Hvit

Elnr.: 3236595



Gyro Tunable White / BLE / Bluedim er en moderne ekstremt lavtbyggende downlight for innendørs og utendørs bruk med 25° tilt 360°. Styres via appstyring med Unilamp BlueDim app eller via spesialdimmeren (vridimmer) 1441930 BlueDim TW/BLE Vridimmer Hvit. To varianter finnes: 2000K-4000K eller 2700-6500K. Med Unilamps BlueDim app kan man lage scenarioer, tidsstyringer, automatiske fargeskift, astrour m.m. LED driveren som følger downlighten har innebygget Bluetooth med MESH funksjon - som gjør rekkevidden lang. Downlight har utførelse i aluminium med rustfrie fjærklemmer. Den kan brukes Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks. Linseoptikk, høy lysstyrke 680lm. Bra fargegjengivelse Ra>90 i hele TW fargespekteret. Armaturen kan dimmes til lavt nivå. Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Utsparring Ø: 76-84 mm. IP44, klasse II.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	85
Lysstyrke (lm)	680
Fargetemperatur (K)	2700-6500
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	200
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja

Gyro TW BLE 8W 680lm 2700-6500K Hvit

Elnr.: 3236595

Kommunikasjon	Bluetooth
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	-
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Gyro
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	36
Diameter (mm)	93
Hulldiameter (mm)	82-84
Nettvekt (g)	260

Tilbehør

1441930	BlueDim TW/BLE Vridimmer Hvit	
---------	-------------------------------	--

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.