

**FDV: 1724463**

**Produkt:** Flexibox innf. 100 3 rad MF  
**EI-nummer:** 1724463  
**GTIN:** 7090008560739  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002575  
**Blokknummer:** 230402  
**Leverandørens varegruppe:** 1735 - Flexibox

**Teknisk beskrivelse**

Flexibox Side-by-Side for innfelling i 4" vegg.  
Skapet er delt i en separat sterkstrøms- og svakstrømsdel. Svakstrømsdel har montasjeplate i plast, 2 utsparringer for Schuko-stikk i midtavdeler, samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon.  
Sterkstrømsdel har 3 sikringsskinner for 12 moduler.  
Sikringsskinne kan reguleres opp eller ned under montering, noe som gir enkel og hurtig tilgang i topp og bunn av sterkstrømsdelen. Frontrammen med innfelte dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Avtagbare dører med fjærbelastede hengsler.  
Enkel montering av skapmuffer; skjær ut aluminiumstapen som dekker hullene og monter skapmuffer. Avdekkingen i skapet møter Tavlenormens krav om IP2XC.  
Dørlås er innfelt i dør uten bruk av vrider. Ved krav om avlåsning kan dørlåsen enkelt byttes med nøkkellås. Lås med nøkkel er tilleggsutstyr.  
Innfellingsmål er 548mm bredde og 524mm høyde.

**Mål**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 100.0  |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 575.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 550.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 9500.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Høyde                         | 550 Millimeter |
| Bredde                        | 575 Millimeter |
| Dybde                         | 100 Millimeter |
| Antall DIN-skinne             | 3              |
| Antall moduler pr. DIN-skinne | 12             |
| Rekkeavstand                  | 150 Millimeter |
| Utvidelsesmulighet            | Nei            |
| Med bus-skinne                | Ja             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsugning med børstemunestykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                              |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                                  |

## Målskisse

