



Dekkring i metall til flush trykknapper for ekstra beskyttelse imot høytrykksvask

El-nummer:
4305779 ZB4FBZ007

EAN: 3606489667603

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB4
tilbehør / separat del betegnelse	Skive til flytende spray for innsetting under hodet
tilbehør / type del	Skive
Tilbehør / separat del kategori	Beskyttelsesutstyr
Produktkompatibilitet	ZB5F ZB4F
Tilbehør / separat del betegnelse	XB5F XB4F
Farge	Forkrommet

Teknisk data

Salg per udeleglig kvantitet	10
Miljøegenskaper	Høytrykks rengjøring

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,3 cm
Pakke 1 Bredde	4 cm
Pakke 1 Vekt	4 cm
Package 1 Weight	2 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,5 cm
Pakke 2 Bredde	5,5 cm
Pakke 2 Lengde	5,5 cm
Pakke 2 Vekt	34 g
Enhetsstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	15 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 3 Vekt	354 g
--------------	-------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Analyseres


Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

For use on flat surface of a type 4, type 4X, type 12, and type 13



(1) Ø30.75 mm recommended (Ø30.5 mm $^{+0.5}_0$) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. $^{+0.019}_0$)