

FDV: 1724304

Produkt: TKS komp. Dob 400V TN 63A Sort
El-nummer: 1724304
GTIN: 7090008560852
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000262
Blokknummer: 231200
Leverandørens varegruppe: 1743 - TKS Ferdigbygd



Teknisk beskrivelse

Komplette tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i sjøvannsbestandig aluminium, legering AW5754. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestendig pulverlakk (RAL 7021, Sort), for optimalisering til utendørs plassering. Skapet leveres med 2 målerbrett, samt 2x2 rader med 12 modulplasser. Bygget med sikringsholder(bryter) for inntil 125A KV/OV-HT som felles OV. Og 2stk sikringsholdere(bryter) for inntil 63A KV-KU. Skapet blir levert med sikringer for 125A holder iht.: NEK EN 60269-2 med deksel og skilt over betjeningsenhet. Og sikringer for 63A holder iht.: NEK EN 60269-3 for ikke-sakkyndig betjening. Samt nødvendige patronholdere og slidere. Målersløyfer og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Ferdig montert på sokkel med strekkavlastning for feste av kableklaver. Delene inni skapet er av varmgalvanisert stål. Døren har to DIN låser med trekantnøkkel. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 600x1523x210 Frontavdekning: IP2XC. Jordskinne 5x15mm for jordklemmer.

Bygget etter NEK399:2022 - 6.9 avsnitt 2 og RENblad 4100:V4.5 10/2021 - 8.4.4 figur 49.

Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2 Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2009 (Cold, Dry Heat og Change of temperature)
 I samsvar med FEL, NEK399, NEK400, NEK61439-1 og NEK61439-3

Mål

Dybde (mm) 200.0
Bredde (mm) 600.0
Høyde/diameter (mm) 1523.0

Spesifikasjoner

Modell / utførelse	1-etasjes
Antall måleplasser	2
Nedre tilkoblingsrom	Med klemmer
Monteringsmetode	På vegg/delvis innfelt
Materiale	Stål
Farge	Svart
Antall fordelingsrekker	4
Antall felt	6
Med monteringsplate	Nei
Beskyttelsesklasse IP	Andre
Bredde	600 Millimeter
Høyde	1523 Millimeter
Dybde	200 Millimeter

Vekt (g) 30000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

