

FDV: 1811151

Produkt: BonPet Slukkeampull 600ml
El-nummer: 1811151
GTIN: 3830048431002
Fabrikat: Bonpet Systems d.o.o.
ETIM-klasse: EC000209
Blokknummer: 660809
Leverandørens varegruppe: 110013 - Safety Ampull

Teknisk beskrivelse

Vekt: 1200 g
Mål: Ø60 mm, L300 mm
Mengde slukkemiddel: 600 ml
Lukt: svak ammoniakk
pH: ~8.5
Frysepunkt: -14,5 °C
Kokepunkt: 103 °C
Utløsningspunkt: 85°C ± 5°C
Flammepunkt: INGEN
Eksplosjonspunkt: INGEN
Type slukkemiddel: Bonpet
Holdbarhet: 10 år
Konstruksjon: glassampull
Slukkeegenskaper: Brennende materialer, inkludert fast, flytende og gassformige stoffer og brann i elektriske anlegg.
Bonpet-ampuller kan slukke klasse A, B, og F branner innenfor et område på 8 kubikkmeter.
Ikke egnet til flyttransport.

Montering:

Bonpet-ampuller monteres alle steder hvor det er risiko for brannutvikling. Medfølgende brakett festes på vegg eller i tak, med minimum 2 stk. skruer.

Den selvutløsende funksjonen sikrer at ampullen aktiveres i en tidlig fase av branntilløp. Ampullen fungerer i temperaturer fra -20 til 80 grader. Ved montering i områder med minusgrader vil det ta noe lengre tid før temperaturen på væsken i ampullen oppnår 90 grader. Det tar m.a.o. lengre tid før den utløses

Bonpet vesken inneholder ikke farlige stoffer. Bonpet veske skader ikke metalleder eller andre materialer, men kan over tid misfarge treverk i noen grad. Vesken er dielektrisk og vil dermed ikke bidra til kortslutning i elektriske komponenter. Ved montering i motorrom

Spesifikasjoner

Modell / utførelse	Andre
Innhold	1 Kilogram
Egnet for bruk i et IP4X-system	600 Milliliter
Lengde	0 Meter
Bredde	0 Meter
Leveringsform	Rulle

og/eller på båt burde ampullen beskyttes ekstra. Der det er fare for at ampullen kan falle ut av den medfølgende braketten grunnet vibrasjon eller risting, anbefales det å sikre ampullen i holderen med ekstra feste.

Mål

Dybde (mm)	90.0
Bredde (mm)	300.0
Høyde/diameter (mm)	65.0
Vekt (g)	1200.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til spesialavfall for brannslukningsutstyr