

**FDV: 1724460**

**Produkt:** Flexibox innf.-D SbS 3R+MF  
**EI-nummer:** 1724460  
**GTIN:** 7090008553120  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002575  
**Blokknummer:** 230402  
**Leverandørens varegruppe:** 1735 - Flexibox

**Teknisk beskrivelse**

Flexibox for innfelling i inntil 4" vegg. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet er delt i separat sterkstrøm- og svakstrømsdel. Svakstrømsdel har montasjeplate samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon, sterkstrømsdel har 3 sikringsskinner for 12 moduler. Frontrammen med dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås. Innfellingsmål er 548mm bredde og 524mm høyde.

**Mål**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 100.0  |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 575.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 550.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 9500.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Høyde                         | 550 Millimeter |
| Bredde                        | 575 Millimeter |
| Dybde                         | 100 Millimeter |
| Antall DIN-skinner            | 3              |
| Antall moduler pr. DIN-skinne | 12             |
| Rekkeavstand                  | 150 Millimeter |
| Utvidelsesmulighet            | Nei            |
| Med bus-skinne                | Ja             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                                 |