



Unicone 83 8W 650lm 2700K Asym Sort



Elnr.: 3236535



UniCone er lysdesignerens og arkitektens førstevalg. Den kjennetegnes med dypt inntrukket lyskilde og en tynn flens mot taket. Dette er produktene som oftest velges til oppgradering av standard downlights. Disse er også mye benyttet i moderne hotellinteriører.

UniCone finnes i to størrelser, Unicone+ med hullmål 76mm og den nyere varianten Unicone 83 med hullmål 82-84mm, og har den samme lave byggehøyden som gjør at den passer i 48mm downlightkasser.

God fargegjengivelse med $Ra > 95$. Strålevinkel: 40° og 36° for asymmetrisk versjon. Dimbar til meget lavt nivå. Klasse II, IP44.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	80
Lysstyrke (lm)	650
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	230
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-

Unicone 83 8W 650lm 2700K Asym Sort

Elnr.: 3236535

Energiklasse	G
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	40
Tilt (°)	34
Produktfamilie	Unicone
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	58
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	88
Hulldiameter (mm)	83
Nettovekt (g)	169

Tilbehør

1405909	UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit	
6614610	Driver for Downlight 10W 230mA 2700-4000K	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	
3224920	Uniboks Multi Lav innf. for downlights	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.