

PRODUKT DATABLAD

PTi 35/220...240 S MINI

POWERTRONIC INTELLIGENT PTi S | ECG for HID lamper, for installasjon i armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Butikkbelysning
- Effekt- og aksentbelysning

PRODUKTFORDELER

- Lang pålitelig levetid ved maksimalt tillatte temperaturer
- Kompakte dimensjoner og lav vekt for små armaturdesign
- Ypperlig termisk virkemåte for veldig høye grensetemperaturer t_c and t_a
- Automatisk sikkerhetsutkobling av lamper dersom det oppstår lampefeil eller ved levetidsslutt (EoL)

PRODUKTEGENSKAPER

- Energieffektivitetsindeks EEI: A2
- Matespenning: 220...240 V
- Nettfrekvens: 50...60 Hz
- RI-damping: til EN 55015/CISPR 15
- Sikkerhet: to EN 61347-2-12
- Overharmonisk til EN 61000-3-2
- Immunitet iht. EN 61547

TEKNISK DATA

Elektriske data

Lampeeffekt	39 W
Nettstrøm	0,19 A ¹⁾
Tennspenning	3,0 kVp
Driftfrekvens	0.100...0.120 kHz
System wattage [AGGR]	43,00 W
ECG effektivitet	90 %
Inngangsspenning	198...264 V
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	0,95 ²⁾
Startstrøm	20 A ³⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	17 ⁴⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	28 ⁴⁾
Maks. antall ECG på 16A MCB med EBN-OS	70 ⁴⁾
Beskyttende lederstrøm	0,1 mA
U-OUT	250 V
Maksimal arbeidsspenning mellom LH og LL	250 V
Maks.arbeidsspenning mellom LH/LL & jord	250 V
Maks. ledningskapasitans, ECG/lampe	40 pF



¹⁾ Ved 230 V_{AC}

²⁾ Minimum

³⁾ $t_{\text{width}} = 170 \mu\text{s}$ (målt til 50 % I_{peak})

⁴⁾ Type B

Mål og vekt



Lengde	97,0 mm
Bredde	43,0 mm
Høyde	30,0 mm

Avstand monteringshull, lengderetning	88,0 mm
Avstand monteringshull, bredde	34,0 mm
Kabelverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm ²
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	8,5...9,5 mm
Ledning klargjøringslengde, sekundærside	8,5...9,5 mm
Produktvekt	105,00 g

Farger og materialer

Kapsel materiale	Plastic
------------------	---------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-25...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	80 °C

Levetid

ECG levetid	50000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ Ved maksimal T_c / 10% utfallsprosent

Ytterligere produktdata

Design / versjon	Innbyggningsenhet
------------------	-------------------


Egenskaper

Maksimum ledningslengde, ECG/lampe	0,5 m
Overopphetningsbeskyttelse	Effektreduksjonen og slukking ved T > 80 ° C på tc punktet
ECG reset tid	> 0,5 s
Dimbar	No
Restriksjon på tenningen tid	20 min
Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I / II

Sertifikater og standarder

Godkjenningssmerke - godkjenning	ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / EAC / C-Tick
Beskyttelses type	IP20
EEI – Energimerke	A2
Standarder	Acc. to EN 61347-2-12/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547

Koblingsskjema



Wiring diagram

VARMEKARAKTERISTIKKER

Ballasttap og varmeutstråling fra lampen kan føre til varmeakkumulering i en helt lukket boks. Det er derfor nødvendig å sikre at temperaturen ved målepunktet t_c i ECG-en ikke overskrider maksimumsverdien.

OBS!

Av sikkerhetsmessige årsaker skal enheten kobles fra før du skifter lampen!
 Ethvert ledende materiale må ha en minsteavstand på 4 mm til forsiden av rekkeklemmen.
 Installasjon skal kun utføres av kvalifisert elektriker.
 Jordingsterminaler ikke egnet for noen form for gjennomkobling.

LAST NED DATA

Fil	
	Tender documents 339884_Tender Document for POWERTRONIC EVG.eng
	Certificates 554891_EAC PT family
	Certificates 335121_EMC-Marks approval
	Certificates 346461_PTi - PTo - PTg VDE-ENEC-Cert
	Declarations of conformity VD EMC Certificate 40025469



Declarations of conformity
EU Declaration of Conformity 3363432



Installation/Operation notice
334206_Technical guide - POWERTRONIC for HID-lamps (GB)



Operating instructions
590729_EAC - PTi S PT-FIT S

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321955906	PTi 35/220...240 S MINI	NO: VS 20	228 mm x 78 mm x 208 mm	3.70 dm ³	2106.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.