



TRONIC TRAF0 35 - 105W

TYPE GI 370 00

Art.navn:	TRAF0 TRONIC 35-105W M/LEDNING
Art.nr.:	GI 370 00
El.nr.:	66 301 00
EAN kode:	4010337370000
Farge:	Blå, transparent

GENERELT

Med Tronic dimmer og trafo er man garantert et flimmerfritt system. Kortslutningssikre komponenter – ingen sikring å skifte. Tronic trafo 35 - 105W, type GI 370 00, er tomgangssikker og meget lett (kun 130 gram). Trafoen kan monteres i himling gjennom hullet til armaturen. Minste diameter 46 mm.

GI 370 00 er praktisk talt uten brumming og er beskyttet mot overtemperatur og overspenninger. Høy virkningsgrad og lav tapseffekt takket være $\cos \phi = 0,96$. Derfor lav egenoppvarming.

GI 370 00 har «softstart» – ingen strømspisser ved innkobling. Den er skånsom mot lampene og kan belastes 100%. Kapslingen kan åpnes og derfor repareres om nødvendig. Inn- og utgang er galvanisk atskilt. Vær oppmerksom på effektområdet til Tronic trafoer (underbelastning kan føre til flimmer). Maksimum lengde på sekundærledningene er 2 meter (radiostøysikker).


OBS!

Ved montering i "lyskasser" bør/skal trafoen ligge med teksten opp og med størst mulig avstand til lyskilden.

TEKNISKE DATA

Driftsspenning	230V, 50/60Hz
Belastning	35 - 105W, T 50
Utgangsspenning	Ved 230V: 11,8V
Effektfaktor	$\cos \phi = 0,96$
Virkningsgrad	95%
Lyskilder	5 x 20W, 3 x 35W, 2 x 50W, 1 x 75W, 1 x 100W
Omgivelsestemperatur	Ta maks 50°C ved 105W
Kapslingstemperatur	Tc maks 80°C
Materiale	Slagfast, varmebestandig polycarbonat, beskyttelsesisolert, blå transparent
Vekt	Ca. 130 g
Minste hulldiameter	Ø 46 mm
Kortslutningssikring	Elektronisk utkobling, automatisk gjeninnkobling etter kortslutning – ingen sikring å skifte
Overlast- og overtemperaturbeskyttelse	Ved nedregulering av effekten
Berøringssikkerhet	Dobbeltisolert, beskyttelsesklasse II
Sikkerhet	VDE 0860 (0712/24)
Radiostøybeskyttelse	VDE 0875 Del 2, lastledning < 2 m
Godkjenning	VDE

MÅLSKISSE



Micro Matic Norge AS, Nye Vakås vei 20, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru
Tlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e-post: firmapost@micro-matic.no, www.micro-matic.no