

REHAB 360 -Ombygging av gamle NEBB-sikringsskap



El nr. 17 163 15



El nr. 17 163 18

REHAB 360 er løsningen for gamle C, D og E sikringsskap gjør at du kan øke skapets elsikkerhet og personsikkerhet, samtidig som du fjerner problemet med dårlige dører og ødelagte låser. Fronter leveres i flere dybder og er justerbare slik at de passer til skap fra helt innfelt til påvegg montert.

FRONT TIL NEBB-SKAPET TYPE B MED YTRE DIM: 360 X 440 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Avstand front til vegg gammelt skap*
17 163 70	0 mm
17 163 71	3-40 mm

RAMMER TIL NEBB-SKAPET TYPE B MED YTRE DIM: 360 X 440 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Moduler	Målebrett dim
17 163 78	3 x 16	Nei

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.

* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

FRONT TIL NEBB-SKAPET TYPE C MED YTRE DIM: 360 X 550 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Avstand front til vegg gammelt skap*
17 163 30	0 mm
17 163 31	3-40 mm
17 163 32	41-60 mm
17 163 33	61-90 mm
17 163 39	91-120 mm
17 163 34	200 mm

RAMMER TIL NEBB-SKAPET TYPE C MED YTRE DIM: 360 X 550 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Moduler	Målebrett dim	
17 163 35	1 x 16/2 x 4		230 x 300
17 163 38	4 x 16	Nei	

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.

* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

- For gamle C, D og E skap
- Ny front og sidevegger
- Ny dør og ny lås
- For helt eller delvis innfelt skap
- For påvegg skap
- Montasjeramme IP2XC
- 1, 2 eller 3 skinner å 16 moduler

Montasjerammen for D og E skap har målebrett i to høyder 400 og 300 mm.

Ved bruk av målebrett i 300 mm høyde anbefaler vi at det på forhånd søkes om dispensasjon fra nettselskapet.

Montasjeramme gir innvedig kapsling IP2XC – dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere.

Sjekk alltid at det er et originalt NEBB-skap du skal rehabilitere. Da garanterer vi at fronter passer utvendige mål.

FRONT TIL NEBB-SKAP TYPE D MED YTRE DIM: 360 X 660 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Avstand front til vegg gammelt skap*
17 163 20	0 mm
17 163 21	3-40 mm
17 163 22	41-60 mm
17 163 23	61-90 mm
17 163 29	91-120 mm
17 163 24	200 mm

RAMMER TIL NEBB-SKAPET TYPE D MED YTRE DIM: 360 X 660 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Moduler	Målebrett dim
17 163 25	1 x 16/2 x 4	230 x 400
17 163 26	2 x 16/2 x 4	230 x 300
17 163 28	4 x 16	Nei

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.
 * Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

FRONT TIL NEBB-SKAP TYPE E MED YTRE DIM: 360 X 770 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Avstand front til vegg gammelt skap*
17 163 10	0 mm
17 163 11	3-40 mm
17 163 12	41-60 mm
17 163 13	61-90 mm
17 163 19	91-120 mm
17 163 14	200 mm

RAMMER TIL NEBB-SKAP TYPE E MED YTRE DIM: 360 X 770 X 200 (B X H X D MM):

El nr.	Moduler	Målebrett dim
17 163 15	2 x 16/2 x 4	230 x 400
17 163 16	3 x 16/2 x 4	230 x 300
17 163 18	5 x 16	Nei

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.
 * Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

DIVERSE FLUSH FRONTER 360 TIL NEBB-SKAP

El nr.	Beskrivelse	Til Skap	Størrelse på skap
17 163 60	Flush front A360	Nebb A	360 x 330 x 200
17 163 70	Flush front B360	Nebb B	360 x 440 x 200
17 163 80	Flush front K360	Nebb K	360 x 990 x 200
17 163 90	Flush front I360	Nebb I	360 x 260 x 200

Avstanden mellom vegg og gammelt skap kan maks være 18 mm.

Teknisk spesifikasjon

Produktene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Farge er RAL9010 (polarhvit), andre RAL farger kan leveres på forespørsel.

Dørlås har meiselspor, vrihåndtak kan ettermonteres.

Låsen kan eventuelt byttes til nøkkellås.

Sikringsskinner har bredde 16 moduler og begge vernplasser har 4 moduler.

Front og montasjerammer selges hver for seg slik at det er lett å lage rett løsning.

OBS: Montasjerammen monteres i fronten. Viktig at fronten monteres først.



Før og etter



El nr. 17 163 60



El nr. 17 163 70

Rehabilitering av gamle Moelven-skap



El nr. 17 163 55

Originalt Moelven skap MB IM 14 har ytre mål: 533 x 930 x 200 (B x H x D)

El nr.	Beskrivelse	Type	Moduler	B x H x D (mm)
17 163 55	REHAB Moelven MB IM 14 Komplet	MB IM 14	2x21/3x7 (tot 63)	483 x 790 x 150

* Dim målerbrett total dim: 370 x 400 (B x H) mål i mm

Vår REHAB-løsning for gamle Moelven sikringsskap. Montasjerammen gir innvendig kapsling IP2XC. Før montasje må alle sikringer, sikringsskinner og dekkplater fjernes. Rammen MÅ brukes sammen med side- og topp-plater.

- For gamle Moelven-skap
- Ny ramme
- Benytter gammel dør og lås
- For helt eller delvis innfelt skap
- To jordingskinner (topp/bunn)
- Montasjeramme ifølge IP2XC
- Vippbare sikringsskinner

Rehabilitering av gamle Siemens I boxer



El nr. 17 163 56

Stansefabrikkens REHAB løsning for gamle Siemens I boxer. Fronten gir mulighet for å montere nye moderne automatsikringer eller jordfeilautomater som bygger lengre ut av dekkplaten. Gammel lavtbyggende dør forhindret modernisering. Fronten gir innvendig kapsling IP2XC.

- For gamle Siemens I boxer
- Ny front med dør
- Benytter gamle dekkplater
- For helt innfelt skap
- Lar det benyttes nye automatsikringer som bygger lengre ut av I box
- Front følger IP2XC

El nr.	Beskrivelse	B x H x D (mm)
17 163 56	REHAB Siemens I box 2 rader	422 x 402 x 30
17 163 57	REHAB Siemens I box 3 rader	422 x 524 x 30
17 163 58	REHAB Siemens I box 1 rader	422 x 280 x 30



El nr. 17 163 56