





## Element beskrivelse

Note on Packaging Unit (PU) and Subpackaging Unit (SPU):

If you order a full PU, you will receive our eco-friendly, sustainable cardboard blisters packed in a shelf-ready box.

If you order a quantity smaller than a full PU, you will receive the eco-friendly, sustainable cardboard blisters without a shelf-ready box.

Please note the system description for the splicing connectors that can be used.

The Benefits for You:

- Easy, fast and safe to use
- Can be used immediately and accessed again later
- Silicon-free
- Label-free
- Suitable for indefinite storage
- The complete system consisting of Gelboxes and WAGO connectors has been VDE-tested and IPX8-certified.

## Data

### Connection data

|                |            |
|----------------|------------|
| Actuation type | Verrastung |
|----------------|------------|

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Geometrical Data**

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Width  | 33,6 mm / 1.323 inch |
| Height | 17,8 mm / 0.701 inch |
| Depth  | 52,7 mm / 2.075 inch |

**Mechanical data**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Mounting type        | Fliegende Verbindung     |
| Degree of protection | IPx8 (2m/2h) gemäß 60529 |

**Material Data**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Color            | grå          |
| Housing material | Polypropylen |
| Weight           | 21 g         |

**Environmental Requirements**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Surrounding air (operating) temperature | -55 ... 85 °C |
| Surrounding air (storage) temperature   | 0 ... 40 °C   |

**Commercial data**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Packaging type        | BOX           |
| Country of origin     | IT            |
| GTIN                  | 4055143997805 |
| Customs tariff number | 85389099990   |

**Godkjenninger / sertifikater****Landspesifikke godkjenninger**

| Logo                                                                               | Godkjenning                                  | Ytterligere godkjenningstekst | Sertifikatnavn |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|  | VDE<br>VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut | EN 60998                      | 400051938      |

**Motpart**

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

## Nedlastinger Documentation

### Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf  
2,2 MB

Last ned

### System Description

System Description 207 Series Gel boxes

Jul 31, 2020

pdf  
1,1 MB


Last ned

## Installasjonsmerknader


### Installation




Gelbox öffnen.




Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Gelbox schließen.




Verrastung sicher verschließen.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lift the flap and pull the cover perforation forward.



Press in the perforation on the sides.



Tear off the cover from the perforation.



As a counter display: Bend the rear flap at the fold, straighten it and fix it in the cardboard cut-out



If the flap is not required, tear off from the perforation.



Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.